下压夹具•转圜,低构造,尺寸 44

23310 0035



产品描述

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 夹具有以下优点:

通过螺杆或偏心杆快速手动夹紧

通过将夹爪向左或向右摆动,方便快速更换工件

因低结构,所以用于夹紧的空间很小

使用高度调节缸即使对于极端的夹紧高度也能简单适配

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

材质

• 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨

组装

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

- 1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
- 2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹

该圆柱必须接触整个表面。

更多信息


参老


夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及间隔片 EH 1107 和 EH 1108 来增加。


更多产品

- 高度调整圆柱
- 分隔物
- 扳手

图面










订单信息

d ₁	b ₁ b ₂	d ₂	尺寸 h ₁	t h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	行程	夹持 力量	起动 扭力 max.	I	品号	
			[mn	ո]					[mm]	[kN]	[Nm]	[9]		
含夹持蚊	含夹持螺丝 – 相片 2													
44	42 18	M12	25 – 30	54 – 59	15	13	61	40	5	10	30	708	23310.0035	

应用范例





遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害 https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

