

侧向式定位柱 · 与塑料弹簧和针

22150.0241



产品描述

适用于定位和供压。

材质

弹簧

- 塑胶

梢子

- 得林白塑料 (POM)

组装

滋润本体是被建议的。

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式：

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l₀ = 中心距离，

y = 工件高度，

w = 工件长度，

x = 坐标尺寸

s = 行程，

z = 档块直径

计算尺寸 x:

y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$

或是


y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

特性

重负载=绿色弹簧

图面



某些尺寸会有偏芯引销的形状 (请见表格)

订单信息

尺寸 d ₁	尺寸 d ₂	弹簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [N]	尺寸 l ₁ -1	尺寸 l ₂ ±0,5	行程 s	定位孔 D H8	x ²⁾	max. [°C]	[g]	品号
[mm]	[mm]	[N]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
梢子: 热塑性的 / 热塑性销, 重弹簧荷重										
12	8	100	13	13,3	0,6	11,9	2,7	80	2,3	22150.0241

¹⁾ 统计平均值²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	 [g]	品号
组立工具			
	12	96	22150.0843

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。