

垂直切换夹 · 带有角度基座和安全锁
23330.0623



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具松开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

材质


- 夹具
 - 钢，镀锌，钝化
- 铆钉
 - 不锈钢
- 把手
 - 塑胶
- 夹持螺丝
 - 钢，回火，镀锌
- 紧固帽盖
 - 橡胶，黑色
- 塑料盖
 - PVC，黑色

更多信息

参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。

图面



订单信息

公称 尺寸	夹持螺丝	尺寸																			夹持力		α			品号	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min	h ₄ max.	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂		min	max.		
		[mm]																				[kN]			[°C]		[g]
	钢																										
3	M6 x 35	6,1	45	6	5	25,5	37	176,5	61	12	34	41,5	20	6	32	77	63	40	9	25	1	1,2	105°	-10	80	272	23330.0623

配件

	d ₂ [mm]		品号
Clamping screw (spare part of toggle clamp)			
	M6 x 35	16	23330.9003

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。