

夹持爪
23370.0083



产品描述

作为传统型夹具中的固定组件。在夹具的主体上提供有一铰孔，而该孔的深度必须能够配合所需的固夹高度。为了提供反作用力，可于固夹组件的圆末端（半径 22）安置一支撑组件，此支撑组件可为扁平、半圆或V的形状，可藉由 DIN 933 六角螺丝达到固夹的效果。

材质

- 本体
- 表面硬化钢，表面硬化，染黑和研磨
- 碟盘
- 钢，热处理，刻划，机械校正，磷酸盐处理
- 弹簧
- 弹簧钢丝
- 夹持螺丝
- 热处理钢

更多信息


注意事项

The tightening torque depends on the specific mounting situation.


参考

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

图面



图片 1






图片 2

订单信息

尺寸													行程	WS	定位孔			夹持 力量	起动 扭力 max.		品号		
d ₁	h ₁	b ₁	d ₂	d ₃	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r			D1	D2	L1						
f7												±0,02		H7									
[mm]													[mm]	[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[g]			
with ground supporting surface – 相片 1																							
28	20 – 41	40	M12	M12	83	106	13	77	55	43	150	22	21	18	28	M12	64	10	30	770	23370.0083		

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。