

精巧的夹具

23690.0016



产品描述

精巧型固夹组件适合全方位应用 - 横向或纵向 - 加工及未加工的工件。

特征:

- 精确定位精确夹紧
- 简单, 通用的控制
- 高紧固力, 低紧固扭矩, 由于带轴承的夹紧杆而具有耐磨性
- 连续的大范围夹紧面积
- 夹紧杆完全可缩回, 无障碍地更换工件
- 带有定位螺纹的夹紧杆, 用于各种夹紧元件, 例如 球形止推螺钉 (EH 22700.-EH 22720.), 自动调心垫 (EH 22730. / EH 22740.) 等。
- 恒定夹紧力时调节范围大
- 通过高度适配器连续增加夹紧范围23690.0112 / .0116
- 简单灵活的安装选项
- 耐腐蚀
- 耐灰尘和碎屑

材质

本体

- 热处理, 黑色涂装

紧固摇杆

- 热处理钢, 热处理, 银色涂装

组装

组合及装配:

1. 取出止动销 ISO4762-M6×10。
2. 移回和取出固定杆。
3. 滑动导轨固定杆, 然后再插入。
4. 拧紧止动销 ISO4762 - M 6×10。

操作

夹钳过程:


1. 滑动固定杆夹紧位置。
2. 夹紧由六角螺丝锁。
3. 请依相反次序操作完成。

更多信息

更多产品

- 高度适配器, 适用于小型夹持


图面






订单信息

尺寸													WS	夹持 力量 max.	起动 扭力 max.		品号
d ₁	d ₂	h ₁ min	h ₁ max.	h ₂	h ₃	s max.	l ₁	l ₂ +1	l ₃	l ₄	l ₅	b					
[mm]													[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
M16	M12	47	85	70	126	85	213	120	50	17	12,5	55	18	25	75	4000	23690.0016

应用范例





遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。