

定位扣件 · 自锁，组合手柄
22370.0344



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
所有版本都是抗腐蚀的。
人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护。

材质

- 梢子零件
- 不锈钢 1.4305
- 把手
- Thermoplastic PA 6 grey / grey
- 弹簧
- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎咨询。

参考

不锈鋼1.4542, 参考 EH 22380.


配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位扣件，自行锁固，沉淀硬化
- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A

图面




订单信息

尺寸								定位孔 H11	剪力抵抗 力，加倍的 ¹⁾ min	min max.		品号
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄					
-0,04 -0,08	+0,6				±1							
[mm]								[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
把手颜色: 灰色												
12	20	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	87	-30 80	91	22370.0344

¹⁾ 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。