

侧向式定位柱 · 带塑料弹簧和销INCH
2B150.0427



产品描述

适用于定位和供压。

材质

- 本体
- 铝
- 弹簧
- 塑胶
- 销子
- 得林白塑料 (POM)


组装

侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式：
 $l_0 = z/2 + w + x$ ，
 l_0 = 中心距离，
 y = 工件高度，
 w = 工件长度，
 x = 座标尺寸
 s = 行程，
 z = 档块直径
计算尺寸 x ：
 y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$
或是
 y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x =$
 $d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

特性

重负载=绿色弹簧

图面



某些尺寸会有偏芯引销的形状 (请见表格)

订单信息

尺寸		弹簧荷重	尺寸		行程	定位孔	x ²⁾	 max.		品号
d ₁	d ₂	F max. ¹⁾ ~	l ₁ -0,03	l ₂ ±0,02	s	D H8				
[英吋]		[lb]	[英吋]		[英吋]	[英吋]	[英吋]	[°F]	[oz]	
梢子: 热塑性的 /重弹簧荷重										
7/16	0,236	13,5	0,374	0,406	0,02	0,438	0,098	176	0,058	2B150.0427

¹⁾ 统计平均值

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

	尺寸 d ₁ [英吋]	 [oz]	品号
组立工具			
	7/16	1,749	22150.0831

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。