自行调整脚垫 • 可调整的,可自行设定

22741.0330



产品描述

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

材质

弹簧零件

• 热塑性PUR

珠子

• 轴承钢,硬化,明亮的

本体

• 钢,热处理,磷酸盐处理

螺帽


• 钢,染黑 (ISO 4035)

更多信息


注意事项

珠子有防止旋转保护 容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 特殊的样式欢迎洽询。

图面







picture 1

picture 2

订单信息

d ₁	l 1	尺寸 I ₁	d ₂	e	球直径	静态荷重能力 max.	起始扭力 max.	Ĭ	品号
		[mm]				[kN]	[Nm]	[9]	
有平面的珠子, 肋纹面 - 相片 2, 热处理钢									
M20	77,3	50	20	33	25	90	407	278	22741.0330

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

