


水平切换夹 · 與角度面
EH 23330.



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具松开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

材质


- 夹具
 - 钢，镀锌，钝化
- 铆钉
 - 不锈钢
- 把手
 - 塑胶
- 夹持螺丝
 - 钢，回火，镀锌
- 紧固帽盖
 - 橡胶，黑色

更多信息

参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。



图面



订单信息

公称尺寸	夹持螺丝 [mm]	尺寸																夹持力		α	温度		重量 [g]	品号	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min	h ₅ max	h ₆	h ₇	h ₈	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁		F ₂	min			max
		[mm]																[kN]			[°C]				
2	M5 x 30	5,2	31,0	5,0	19,0	68,0	49	57	10,0	14	20,0	13,5	8	28	120	32	4,0	18,5	0,8	1,1	90°	-10	80	154	23330.1022
3	M6 x 35	5,6	37,0	6,2	25,5	94,0	68	73	13,2	22	29,5	20,0	6	32	162	52	10,5	32,0	1,0	1,2	90°	-10	80	247	23330.1023
4	M8 x 45	6,8	42,5	8,0	28,5	86,5	86	70	15,0	5	16,0	24,0	7	38	206	59	6,5	37,0	1,8	2,5	90°	-10	80	400	23330.1024
5	M8 x 65	8,5	52,0	10,0	32,0	133,0	120	102	20,0	11	40,0	32,0	40	82	282	93	15,0	63,0	2,0	3,0	90°	-10	80	901	23330.1025

配件

	d ₂ [mm]	 [g]	品号
Clamping screw (spare part of toggle clamp)			
	M5 x 30	11	23330.9002
	M6 x 35	16	23330.9003
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.