

Odpružené elementy • s vnitřním šestihranem

22060.0410



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Čípek

- Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Pružina

- Nerez

Montáž

Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.

Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné

Výkres s rozměry




Informace pro objednání


Rozměry					SW	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾				Obj. č.
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
nerez, standardní pružina											
M10	4	22	1,5	1,4	3	3	10	38	250	9,5	22060.0410

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	d ₁	b	Rozměry d [mm]	l	 [g]	Obj. č.
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)						
	M10	80	8,00	80	66	22060.0910

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.