

## Odpružené elementy • s vnitřním šestihranem

22060.0424



### Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

#### Materiál

##### Čípek

- Nerez 1.4305, nitridovaná

##### Pouzdro

- Nerez 1.4305

##### Pružina

- Nerez

#### Montáž

Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu.  
Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.

#### Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.  
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -

#### Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání


| Rozměry                   |                |    |     |   | SW   | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                     | <br>max. | <br>[g] | Obj. č.    |
|---------------------------|----------------|----|-----|---|------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>            | d <sub>2</sub> | l  | n   | t |      |            | F <sub>1</sub><br>~        | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                               |                                                                                              |            |
| [mm]                      |                |    |     |   | [mm] | [mm]       | [N]                        |                     |                                                                                               |                                                                                              |            |
| nerez, standardní pružina |                |    |     |   |      |            |                            |                     |                                                                                               |                                                                                              |            |
| M24                       | 12             | 52 | 3.7 | 3 | 8    | 10         | 80                         | 180                 | 250                                                                                           | 164                                                                                          | 22060.0424 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příslušenství

|                                                                                   | d <sub>1</sub> | b   | Rozměry<br>d<br>[mm] | l   | <br>[g] | Obj. č.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)                        |                |     |                      |     |                                                                                            |            |
|  | M20            | 100 | 17,00                | 115 | 162                                                                                        | 22060.0920 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.