

杆端 · DIN 12240-4，带有公螺牙
22982.0324




产品描述

杆端是万用的，但受制于动力负载。即使在腐蚀风险区域，不锈钢的设计依然可以在高动力负载下被使用。
杆端被使用于承受轴和外壳之间的移动，且这个移动并非直线。
杆端是随时可安装的元件，且根据 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材质被嵌装于轴承壳后，意味著杆端是不需保养的。
请依照产品页面的技术资讯做笔记

材质

- 本体
- 不锈钢 1.4057，锻造，抛光
- 接头球
- 不锈钢 1.4034，硬化，研磨，抛光
- 轴承
- PTFE 织物
- 轴承外壳
- 不锈钢 1.4571

图面



订单信息

尺寸										α	动态负载系数 C	静态承载系数 C ₀	min max. [°C]	[g]	品号
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	[mm]		[kN]	[kN]			
左手螺纹, 不锈钢															
5	33	8	6	18	M5	7,7	42	19		13°	7,5	6,2	-50 150	14	22982.0324

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。