

压板 · DIN 6315B 叉  
23150.0024




产品描述

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 B is forked and is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

材质

- 热处理钢，亮漆

图面



订单信息

| 标称不清。<br>b <sub>1</sub><br>[mm] | l <sub>1</sub> | a  | 尺寸                     |                |                | 螺丝用      |      | <br>[g] | 品号         |
|---------------------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                 |                |    | b <sub>2</sub><br>[mm] | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | [mm]     | [英吋] |                                                                                              |            |
| 22                              | 315            | 40 | 62                     | 20             | 10             | M20, M22 | 3/4  | 3800                                                                                         | 23150.0024 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。