

Boční odpružené kolíky • se závitem, s utěsněním

22150.0419



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
S utěsněním proti šponám a nečistotám.

Materiál

Těsnění

- CR

Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

Pružina

- Ocel, bryňovaná

Kolík

- Ocel, tvrzená, zinkovaná

Montáž

Montuje se našroubováním pomocí nářadí.

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti
montážního otvoru:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

s = zdvih,

z = průměr dorazu

Výpočet velikosti x :

y je větší nebo rovno než $l_2 - d_2/2$,

pak $x = d_2/2 - s$

nebo


y je menší než $l_2 - d_2/2$,

pak $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \cdot 0,123]$

Značení

Standardní pružina = pružina z oceli,
bryňovaná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ₁ -2	Rozměry		d ₂	l ₂	Zdvih s	SW	x ¹⁾	max.		Obj. č.
		Síla pružiny F max. ²⁾ ~									
[mm]		[N]		[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Kolík: Ocel/Standardní pružina											
M12	26,5	50		5	6	0,8	10	1,7	110	8,1	22150.0419


¹⁾ If the workpiece height (y) is less than l₂-d₂/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

²⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₁ [mm]		Obj. č.
montážní nářadí			
	M12	76	22150.0820

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.