轴夹

23341.0525



产品描述

轴夹用于夹紧圆形工件。例如轴,管或杆的轴向和径向。

材质

本体

• 不锈钢 1.4305

弹簧

不锈钢

夹持螺丝

- 钢,镀锌不锈钢

组装


- 1. 将夹爪展开到要夹紧的轴的直径。
- 2. 将轴夹插入孔中,使用装配工具。
- 3. 插入并定位轴。
- 4. 使用气缸螺栓WS(观察紧固扭矩)进行夹 紧。


更多信息


注意事项

螺纹d₃用于固定装配工具(可选)。

图面








订单信息


| 尺寸 | | | | | | ws | 起动 扭力 | | | | I | 品号 |
|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|-----|------------|
| d₁ h11 | d ₂ | d ₃ | I ₁ max. | l ₂ | l ₃ | | max. | 中心孔 D₁ H7 | 轴径 D ₂ | L ₁ +0,2 | • | |
| [mm] | | | | | [mm] | [Nm] | | [mm] | | [g] | | |
| 不锈钢 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | M12 | M8 | 70 | 25 | 12 | 10 | 82 | 25 | 40 – 60 | 5,6 | 183 | 23341.0525 |


配件


| | ws | d | Ĭ | 品号 | | | | | | |
|--------|------|------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| | [mm] | [mm] | [9] | | | | | | | |
| 特殊的六角键 | | | | | | | | | | |
| | 10 | М 8 | 95 | 23341.1025 | | | | | | |

应用范例









遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

