

调整式把手 · 轴向由不锈钢轴承，带螺丝
24420.1332



产品描述

调整式把手具有不锈钢入子，适合多种应用，例如：医疗环境，化学工厂等。

轴向轴承的优点:
降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.
固定表面位置保护工件.
较高的预压力,例:牙部,可以减少设定.

材质

把手
• 锌合金压铸、塑料涂层、黑色，近似RAL 9005亚光结构


内部零件
• 不锈钢

螺丝
• 不锈钢

操作

藉由举起控制杆，锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时，细齿将自动重新啮合。


图面




订单信息

尺寸									品号
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂		
[mm]									
黑色									
30	M12	34	35	56,5	82	5	108	404	24420.1332

应用范例



**Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)**



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。