

定位柱 · 平滑，带有轴环以及滚珠，自动夹持 - INCH

2B080.0050



产品描述

适用于定位、供压或顶举。
藉由自我夹持，定位柱补偿定位孔高达 0.008" (英寸) 的公差。这将节省定位孔的加工成本。

材质

本体
• 热塑性 POM，黑色

珠子
• 不锈钢，硬化

弹簧
• 不锈钢

组装

本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- 定位柱，平滑、轴环和球体、自行钳紧

图面



订单信息

d ₁ +0,004		d ₂	尺寸 d ₃ l ₁ l ₂ [英寸]		行程 s [英寸]	弹簧荷重 ¹⁾ F ₁ ~ F ₂ [lb]		min max. [°F]		定位孔 D ₁ +0,008 [英寸]	oz	品号
3/16	0,157	0,22	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	2B080.0050

¹⁾ 统计平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。