

Boční odpružené kolíky • hladké, s vnitřním závitem, bez utěsnění

22150.1020



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Materiál

Pouzdro

- Hliník Al

Závitová destička

- Ocel, bryňrovaná

Pružina

- Nerez

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

$$x = d_2/2 - s$$

Montuje se nalisováním.

Značení

Slabá pružina = pružina z nerezí

Další informace


Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních čepů.

Další produkty

- Excentry, pro boční odpružený kolík, hladký

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry		Síla pružiny F max. ¹⁾ ~ [N]	Rozměry					Zdvih s [mm]	Montážní otvor D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	Obj. č.
d ₁	d ₂		d ₃	l ₁ -1	l ₂	l ₃	l ₄					
[mm]					[mm]							
Slabá pružina												
10	M4	20	6,3	11	6,7	4,5	1,2	0,8	10	250	1,8	22150.1020

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₁ [mm]	 [g]	Obj. č.
montážní nářadí			
	10	49	22150.0831

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.