BLACKCRAFT 木棰·带有防破裂的钢管把手, PUR 披复和人体工学设计, 防滑抓取

3379.060





产品描述

BLACKCRAFT槌的管状头部充满了钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是,与普通钢制槌相比,BLACKCRAFT槌具有极大的安全性,减少了接头的应力和更大的噪音衰减,从而可以进行作业。BLACKDRAFT完全覆盖有聚氨酯涂层。除了保持软面槌不受腐蚀外,该涂层还保护工件,防止刮擦以及在打不中的情况下产生火花,并具有额外的减振效果。撞击面上的聚氨酯厚层确保了较长的使用寿命。此外,BLACKCRAFT的特点还在于它的防折钢管手柄和符合人体工程学的防滑手柄。

此版本的尺寸从D40mm到D60mm不等。

產品特點:

- 非反彈,獲得更強大的敲擊力。
- 接頭處的聲音衰減且柔和。
- 完全覆蓋有聚氨酯塗層:無腐蝕,在工件上無划痕,在未擊中的情況下無火花,還具有減少振動的作用。
- 由於在衝擊側上塗有厚實的聚氨酯塗層,使用壽命長。
- 符合人體工程學原理的防滑防摔鋼管手柄。
- 提供D40mm至D60mm的尺寸。

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 更换被刺破的轮胎, 车本体建造, 凹陷移除, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 整平作业, 板金成形, 保养作业, 处理具有敏感表面的组件

材质

把手

• 钢管和人体工学形橡胶把手

订单信息

Ø	— i:	=	尺寸 长×宽×高	i	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]			[9]					
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲空矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

