

## 定位扣件 · 单一动作 - 遵守 NAS / MS17984 规范

4210.B12



### 产品描述

球锁定销是根据 MS17984 / NAS1333-1343 用于快速紧固，锁紧，调整，改变和保护。快速和轻松的解锁设计以利频繁重复的连接使用。

球锁定销 (快速释放销) 是根据航空规范 MS / NAS 所生产而成，并经过 NAS 1332 测试。

表面处理：

- 依据 AMS2700 对所有不锈钢零件进行钝化
- 依据 MIL-A-8625 对所有铝零件进行阳极氧化

热处理：

- 套筒：洛氏威尔硬度40 分钟 (AMS2759, 条件 H900)
- 销钉：洛氏威尔硬度40 分钟 (AMS2759, 条件 H900)
- 珠子：洛氏威尔硬度58-62 分钟 (AMS2759)

### 材质

本体

- 不锈钢，沉淀硬化，钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

销钉

- 不锈钢，沉淀硬化，钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

弹簧

- 不锈钢，钝化 - CRES 302 (规格 ASTM-A-313)

把手

- 铝，黑色阳极氧化 - Alum.Alloy 380 (规格 ASTM B85/B85)

钥匙环

- 不锈钢，钝化 - CRES 302 (规格 ASTM A-313/A313M)

按钮

- 不锈钢，钝化 - CRES 303 (规格 ASTM A484/484M)

球

- 不锈钢，沉淀硬化，钝化 - CRES 440C (规格 AMS5630)

### 操作

定位扣件，单作用自锁。通过按下按钮解锁珠子。

### 更多信息


### 注意事项

所有其他尺寸可根据要求提供。

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request. 特殊的样式欢迎洽询。

- 本产品以INCH尺寸製造。

### 图面



订单信息

| 公称直径<br>A | A      | A          | 夹合<br>长度<br>L<br>+0,02<br>0 | 尺寸    |      |      |      |     |      |      | 定位孔<br>max. | 剪力抵抗<br>力，加倍的<br>min |  |      |  | Standard<br>description        | 品号       |
|-----------|--------|------------|-----------------------------|-------|------|------|------|-----|------|------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|           | min    | max.       |                             | B     | C    | D    | E    | F   | G    | H    |             |                      | min                                                                                 | max. |                                                                                     |                                |          |
|           | ±0,005 | 0<br>-0,04 |                             | max.  | max. | max. | max. | min |      |      |             |                      |                                                                                     |      |                                                                                     |                                |          |
| [英吋]      | [英吋]   | [英吋]       | [英吋]                        | [英吋]  |      |      |      |     |      |      | [英吋]        | [lbf]                | [°F]                                                                                |      | [g]                                                                                 |                                |          |
| 1/4       | 0,247  | 0,2485     | 1,2                         | 0,289 | 0,29 | 0,31 | 0,44 | 0,8 | 0,89 | 0,48 | 0,254       | 9.200                | -65                                                                                 | 200  | 20,4                                                                                | MS17984C412 /<br>NAS1334A3C12D | 4210.B12 |

遵守

符合 RoHS  
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质  
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质  
不包括 65 号提案物质  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物  
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。