止住工件 • 旋转

EH 1705.

产品描述

- 可安装在设置在虎钳两侧的位置
- 紧固螺纹 M8
- 工件的位置，可默认（±0.01重复性）
- 夹紧后停止块能够摆动远离工件，允许全面对工件表面加工

材质

- 钢，染黑

图面



订单信息

尺寸									品号
b min	b max.	l_1	l_2	l_3 min	l_3 max.	l_4 min	l_4 max.	[g]	
[mm]									
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。