

Boční odpružené kolíky • hladké, s vnitřním závitem, s utěsněním

22150.1126



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
S utěsněním proti šponám a nečistotám.

Materiál

Těsnění

- CR

Pouzdro

- Hliník Al

Závítová destička

- Ocel, bryněrovaná

Pružina

- Ocel, bryněrovaná

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti
montážního otvoru:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

$$x = d_2/2 - s$$

Montuje se nalisováním.

Značení

Standardní pružina = pružina z oceli,
bryněrovaná

Další informace


Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních
čepů.

Další produkty

- Excentry, pro boční odpružený kolík, hladký

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry		Síla pružiny F max. ¹⁾ ~ [N]	Rozměry					Zdvih s [mm]	Montážní otvor D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	Obj. č.						
d ₁	d ₂		d ₃	l ₁ -2	l ₂	l ₃	l ₄											
[mm]			[mm]															
Standardní pružina																		
10	M4	75	6,3	12	10	4,5	1,8	1	10	110	2,2	22150.1126						

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₁ [mm]	 [g]	Obj. č.
montážní nářadí			
	10	49	22150.0831

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.