

Odpružené elementy • s kuličkou a vnitřním šestihranem

22030.0043



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Pouzdro

- Automatová ocel, brynýrovaná

Koule


- Ložisková ocel, tvrzená

Pružina


- Nerez

Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace


Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry			SW	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	l			F ₁	F ₂			
					~	~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
automatová ocel, zesílená pružina									
M3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	250	0.3	22030.0043

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.