

Odpružené elementy • s kuličkou a vnitřním šestihranem

22030.0056



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Pouzdro

- Automatová ocel, bryněrovaná

Koule


- Ložisková ocel, tvrzená

Pružina


- Nerez

Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace


Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

d ₁	Rozměry		SW	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		max. [°C]	[g]	Obj. č.
	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
	[mm]		[mm]	[mm]	[N]	[N]			
automatová ocel, zesílená pružina									
M16	10	33	8	3,5	68	142	250	32	22030.0056

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.