

## Závěsná oka • samojistná, nerez

22350.0731



### Popis produktu

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Speciální manipulační prvky, např. závity pro nosné šrouby, již nejsou nutné.

Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.

### Materiál

#### Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

#### Tlačítko

- Hliník, červený elox

#### Oko

- Nerez 1.4571

#### Pružina

- Nerez

### Montáž

Pro použití postačí díry H11.

#### Montáž:

1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
2. Vložte čep.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

#### Demontáž:

1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
2. Vyjměte čep.
3. Uvolněte tlačítko.

### Obsluha

Ke každému závěsnému oku samojistnému se dodává návod k obsluze s prohlášením o shodě.

### Další informace


#### Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro  $d_1 = 8, 10, 12, 16$  a  $20$

#### Další produkty

- Závěsná oka, samojistná
- Pouzdra, pro závěsná oka
- Pouzdra, plochá, pro závěsná oka
- Pouzdra s utěsněním, plochá, pro závěsná oka
- Závěsná oka závitová, samojistná
- Závěsná oka závitová, samojistná, pro středové otvory podle DIN 332
- Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem
- Závěsná oka závitová, samojistná - palce
- Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem - palce

## Výkres s rozměry




## Informace pro objednání


| Rozměry        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Load capacity according to DIN EN 13155 |                |                |        |        | Montážní otvor H11 | max. |     | Obj. č.    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | l <sub>8</sub> | l <sub>9</sub> | F <sub>1</sub>                          | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | x min. | x max. |                    |      |     |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                | min.           | ±0,5           |                |                |                |                |                |                |                |                                         |                |                |        |        |                    |      |     |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [kN]                                    |                |                | [mm]   |        | [mm]               | [°C] | [g] | 22350.0731 |
| 12             | 15             | 14,2           | 21,5           | 14,7           | 11             | 25,7           | 36             | 27             | 30             | 49             | 87,5           | 21,5           | 3,5                                     | 3,2            | 2,8            | 1,5    | 10     | 12                 | 250  | 285 |            |


**Příklad použití**











## Shoda

### Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.