

Opěrky výkyvné • se samostatným vrácením do výchozí polohy

22731.0350



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky. Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabráňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Materiál

Pružný element

- Termoplast PUR

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo


- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Další informace


Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení. Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerez.


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3






Obr. 4

Informace pro objednání

Rozměry						SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	 [g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5	průměr kuličky					
[mm]										
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel										
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	482	22731.0350

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.