

Zajišťovací kolíky • s tažným kroužkem

22120.1314



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryněrovaná

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Tažný kroužek

- Nerez 1.4310

Montáž

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha


U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Další informace


Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání


Rozměry								Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,05 -0,1								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
bez aretace – obrázek 1, Ocel													
6	M12	2	6	24	31	25	22	6	6	21	250	18	22120.1314

¹⁾ statistická střední hodnota

Príslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]		Obj. č.
kontramatice ISO 4035, Ocel				
	M12	18	7,6	22120.0708

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.