

Kulové podložky / kuželové pánve • DIN 6319

23050.0064



Popis produktu

Kulové podložky / kuželové pánve se používají jako podložky pod šrouby k vyrovnávání nerovnoměrných povrchů.

Materiál

Kulová podložka

- Cementační ocel, tvrzená, manganofosfátovaná

Montáž


Kuželová pánev provedení D je pouze pro rovné kruhové otvory.
Pro oválné otvory se používá pouze provedení G.

Další informace


Další produkty

- Kulové podložky / kuželové pánve, odpovídající DIN 6319, nerez
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Informace pro objednání

Rozměry						Pro čep d ₆	Pro šrouby d ₆	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max.	Krouticí moment pro šroubová spojení ^{1) 2)} max.		Obj. č. ³⁾
d ₁ H13	d ₃	h ₁	h ₂	h ₄ s kuželovou- pánví- provedení D ~	r ₁						
[mm]						[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
kulová podložka z cementační oceli, provedení C – obrázek 1											
66	120	12	27	46,6	93	64	M64	1269	14762	1220	23050.0064

¹⁾ Hodnoty jsou stanoveny výpočtem.

²⁾ Údaj kroutícího momentu pro šrouby s normálním metrickým závitem, případně zohlednit předpětí, součinitel tření μ_{total} 0,14.

³⁾ Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.