

Křížové matice • s axiálním ložiskem

24700.0044



Popis produktu

Výhoda axiálního ložiska:

- Dvojnásobná upínací síla při stejné velikosti křížové matice je dána odstraněním tření styčných ploch.
- Chrání upínané obrobky na styčné ploše.
- Lepší usazení obrobku díky zvětšené upínací síle.

Materiál

Držadlo

- Termoplast PA


Vnitřní díl

- Ocel, nitridovaná, bryněrovaná


Šroub

- Ocel, bryněrovaná, pevnost 8.8

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2


Informace pro objednání

Rozměry						max. [°C]	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	l +2 [mm]	d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~			
40	M6	25	24	27	15	80	52	24700.0044

se šroubem – obrázek 2

Příklad použití

Zvětšení upínací síly s axiálním ložiskem (při konstantní ruční síle)



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.