

Trojhranné momentové držadlo

24711.0305



Popis produktu

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly. Trojhranné momentové držadlo s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení krouticího momentu při utahování. Při dosažení krouticího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není krouticí moment omezený. Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením trojhranného držadla.

Materiál

Vičko

- Plast, světle šedá

Momentová mechanika

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Termoplast PA-HP, vyztužený skelným vláknem, černý, matný

Vnitřní díl

- Ocel, bryněvaná

Šroub


- Ocel, bryněvaná

Další informace

Další produkty


- Momentová držadla

Výkres s rozměry



Obr. 1


Obr. 2



Informace pro objednání

Rozměry							Utahovací moment		Obj. č.
d ₁	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	+/- 10% max.		
[mm]							[Nm]	[g]	
se šroubem – obrázek 2									
50	M8	20	13,5	23,6	41,6	10,7	4	71	24711.0305

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.