

Naváděcí čepy • k přišroubování, odpovídající DIN 6321 22630.0246



Popis produktu

Naváděcí čepy válcové k polohování do lícovaných děr. Podpěrné a naváděcí čepy válcové se dají používat také jako dorazy a podpěry. Naváděcí čepy zploštělé slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaných dílů pouze v jednom směru. Možnost upevnění shora i zespoda zvyšuje bezpečnost (a usnadňuje demontáž). Neplatí pro velikost 6. Vnější rozměry odpovídají DIN 6321.

Materiál


- Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Další informace

Další produkty

- Naváděcí čepy, DIN 6321
- Naváděcí čepy, s kulovým zakončením


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry												Montážní otvor		Obj. č.
d ₁	l ₁	b	d ₂	l ₂	d ₃	d ₄	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆	D ₁ H7		
g6			k6			[mm]						[mm]	[g]	
naváděcí čep zploštělý, k přišroubování – obrázek 2														
12	10	2,5	6	9	M3	5	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	5,8	22630.0246

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.