

Podpěry • rýhovaná nebo s hrotem

22680.0063



Popis produktu

Pro obrobky s neopracovaným povrchem. Provedení s hrotem (obrázek 2) je obzvláště vhodné pro odlitky.

Materiál

Vložka

- Tvrdokov, s hrotem

Tělo


- Zušlechtěná ocel, kalená, bryněrovaná

Další informace


Další produkty

- Čípky


Výkres s rozměry






Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3



Informace pro objednání

l_1	d_1	l_2	Rozměry			d_2	e	SW	Utahovací moment max.		Obj. č.
			l_3								
			[mm]								
s ploškou z tvrdokovu, s hrotem a závitovým čepem – obrázek 2											
10	M6	11	0,8			9,5	11,5	10	7	9,1	22680.0063

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.