

Posizionatori • con sfera e testa con taglio a cacciavite  
22050.1240



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.  
Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

Materiale


- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Assemblaggio


Quota  $l_3$  valida per M 4 / M 5.

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



Spinta normale



Spinta maggiorata

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -  
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno



grandezza M4+M5




grandezza M6-M12

Caratteristiche

| Dimensioni                      |                |                |                |                |                        |     | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |                     |  |  | Codice     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>min. | n   |            | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| [mm]                            |                |                |                |                |                        |     |            | [mm]                 | [N]                 |                                                                                       | [°C]                                                                                  |            |
| Acciaio inox, spinta maggiorata |                |                |                |                |                        |     |            |                      |                     |                                                                                       |                                                                                       |            |
| M4                              | 2,5            | 6              | 9,5            | 6,5            | 5                      | 0,6 | 0,8        | 12                   | 18                  | 250                                                                                   | 1                                                                                     | 22050.1240 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.