

Kloubová oka • DIN 12240-4, s vnitřním závitem

22982.0416



Popis produktu

Kloubová oka jsou určena pro univerzální použití v případech s dynamickým namáháním. Nerezové provedení je vedle nasazení v korozivním prostředí vhodné také pro použití s vyšší dynamickou zátěží.

Kloubová oka se používají pro taková pohyblivá spojení, kde dochází k pohybu a mezi hřídelí a jinou částí stroje a pohyb není přímočarý.

Kloubová oka zhotovená dle DIN ISO 12240-4 (řada K) jsou určená pro přímou montáž. Díky pávní ložiska opatřené PTFE-tkaninou jsou kloubová oka bezúdržbová.

Věnujte prosím pozornost technickým informacím k těmto produktovým stránkám.

Materiál

Základní těleso

- Nerez 1.4057, kovaná, leštěná

Výkyvná koule

- Nerez 1.4034, tvrzená, broušená, leštěná


Uložení

- PTFE-tkanina

Ložisková pánev

- Nerez 1.4571

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry											α	SW	Dynamická únosnost C	Statická únosnost C ₀	min. max.	[g]	Obj. č.	
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃								
[mm]												[mm]	[kN]	[kN]	[°C]			
pravý závit, Nerez																		
18	71	23	16,5	46	M18 x 1,5	21,8	25	31	94	32	15°	27	64	73	-50	150	317	22982.0416

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.