

## Kulové podložky / kuželové pánve • odpovídající DIN 6319, nerez

23050.0472



## Popis produktu

Kulové podložky / kuželové pánve se používají jako podložky pod šrouby k vyrovnávání nerovnoměrných povrchů.

## Materiál

## Kuželová pánev

- Nerez 1.4305

## Montáž

Kuželová pánev provedení D je pouze pro rovné kruhové otvory.  
Pro oválné otvory se používá pouze provedení G.

## Značení


Provedení z nerez A4 se značením (rýhováním) dle obrázku.

## Další informace

## Další produkty

- Kulové podložky / kuželové pánve, DIN 6319
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

## Výkres s rozměry



\* Rýhování = značení materiálu pro provedení nerez A4

## Informace pro objednání

| d <sub>2</sub><br>H13                                         | Rozměry        |                |                | Pro<br>čep<br>d <sub>6</sub> | Pro šrouby<br>d <sub>6</sub> | Zatížitelnost při statickém zatížení<br>max. | Krouticí<br>moment pro<br>šroubová<br>spojení <sup>1)</sup><br>max. | Obj. č. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                               | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>3</sub> |                              |                              |                                              |                                                                     |         |
|                                                               | [mm]           | [mm]           | [mm]           | [mm]                         | [mm]                         | [kN]                                         | [Nm]                                                                | [g]     |
| kuželová pánev z nerez, provedení G – obrázek 3, Nerez 1.4305 |                |                |                |                              |                              |                                              |                                                                     |         |
| 14,2                                                          | 36             | 20             | 6              | 12                           | M12                          | 24                                           | 56                                                                  | 40      |

<sup>1)</sup> Údaj krouticího momentu pro šrouby s normálním metrickým závitem, případně zohlednit předpětí, součinitel tření  $\mu_{\text{total}}$  0,14.

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.