

Kameny volné • DIN 6323

23120.0020




Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole stroje s T-drážkami dle DIN 650. Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

Materiál

- Ocel, tvrzená, bryňrovaná, broušená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky Přípravek b_1 h6 [mm]	Velikost T-drážky Stroj b_2 h6 [mm]	h_1 h_3 h_4 l Rozměry [mm]				 [g]	Obj. č.
provedení B, $b_1 = b_2$ – obrázek 2							
20	20	45,5	7	16	32	199	23120.0020

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.