

Federnde Druckstücke • mit Bund und Kugel, Frontschlitz

22075.0610



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Dieses federnde Druckstück zeichnet sich durch den Bund mit Frontschlitz aus. Es eignet sich dadurch für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Werkstoff

- Hülse**
- Thermoplast POM, blau
- Kugel**
- Rostfreier Stahl, gehärtet
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.


Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe
Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel

Maßzeichnung




Bestellinformationen



Abmessungen						Hub s +0,1 -0,1 [mm]	Federkraft ¹⁾		 min. max. [°C]	 [g]	Art.-Nr.	
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1 [mm]	l ₁	l ₂ -0,1 [mm]	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft												
M10	6,5	12	9	1,5	1,5	1,9	9,2	17,2	-30	50	1,8	22075.0610

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen				 [g]	Art.-Nr.
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
Montagewerkzeug						
	M10	60	11,7	70	72	22075.0910

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.