

Posizionatori • lisci, senza colletto
22080.0360



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Assemblaggio

Il foro di ricezione deve essere realizzato a seconda della specifica esigenza. Per il montaggio si consiglia una tolleranza F8, oppure H9 in caso di piegatura.

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



Spinta normale Spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Altri prodotti

- Posizionatori, lisci, senza collare, con sfera libera

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni			Corsa s	Spinta ¹⁾		 max.	Foro di ricezione Collegamento F8 / Interferenza H9	 [g]	Codice
d ₁ ±0,04	d ₂	l		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]			[mm]	[N]		[°C]	[mm]		
Acciaio inox, spinta maggiorata									
3	2	7	0,65	7,8	11,6	250	3	0,3	22080.0360

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.