

Upínací ramena

23370.0140



Popis produktu

Upínací ramena se používají jako precizní upínací element u běžných přípravků. K tomu se používá lícovaný otvor v tělese přípravku. Hloubka otvoru souhlasí s požadovanou upínací výškou.

U provedení s broušenou opěrnou plochou (obrázek 1) může být na zaoblené části ramena (radius 22) nasazená opěrka pro zachycení protisíly. Může být plochá, půlkulatá nebo prizmatická.

U provedení s naváděcím pouzdrem (obrázek 2) není pro zachycení protisíly opěrka nutná. Naváděcí pouzdro musí být zasunuto do přípravku a slouží jako podpora pro upínací rameno. Pouzdro je součástí upínacího ramena a může být dodáno také samostatně jako příslušenství. Upnutí se provádí pomocí přiloženého šestihranného šroubu DIN 933 (ISO 4017).

Materiál

Pouzdro

- Cementační ocel, tvrzená

Základní těleso

- Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Kotouč

- Zušlechtěná ocel, ražená, strojně rovnaná, fosfátovaná

Pružina

- Pružinový ocelový drát

Upínací šroub

- Zušlechtěná ocel

Další informace


Poznámky

Utahovací moment závisí na konkrétní montážní situaci.


Odkazy

Upínací výška může být snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.




Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2





Informace pro objednání

Rozměry														Zdvih	SW	Montážní otvor			Upínací síla	Utahovací moment max.		Obj. č.
d ₁ f7	h ₁	b ₁	d ₂	d ₃	d ₄ n6	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			D1 H7	D2	L1				
[mm]														[mm]	[mm]	[mm]						
s naváděcím pouzdrem – obrázek 2																						
25	0 – 15	33	M10	M10	35	60	40	11	60,5	43,5	37	90	36	15	16	35	M10	41	7,5	20	483	23370.0140

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.