


Poussoirs • deux cotés

22090.0025



Description produit

Utilisation comme arrêt ou sécurité et comme contacteur électrique.

Matières

- Corps
- laiton
- Bille
- inox trempé
- Ressort
- inox

Plus d'informations


Notes

Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Plan




Informations détaillées

Dimensions				Course s	Pression ¹⁾		 max.	Alésage de positionnement H8	 [g]	Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]				[mm]	[N]		°C	[mm]		
2,5	2	2,52	5,3	0,65	1,3	2,5	250	2,5	0,1	22090.0025

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.