

Arresti retraibili  
22120.0328



Descrizione prodotto

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Puntale**
- Acciaio inox 1.4305, nichelato
- Aletta**
- Polvere di metallo 1.4404

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Maggiori informazioni


Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Flange, per otturatori ed arresti

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni                                |                |                |                |                |                |                | Spinta <sup>1)</sup> |                |  |  | Codice     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                            | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub>       | F <sub>2</sub> | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| -0,02                                     |                |                |                |                |                |                | ~                    | ~              |                                                                                       |                                                                                       |            |
| -0,04                                     |                |                |                |                |                |                |                      |                |                                                                                       |                                                                                       |            |
| [mm]                                      |                |                |                |                |                |                | [N]                  |                | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| Senza rivestimento – Fig. 1, acciaio inox |                |                |                |                |                |                |                      |                |                                                                                       |                                                                                       |            |
| 8                                         | M20 x 1,5      | 20             | 69             | 12             | 36             | 37             | 21                   | 57,5           | 250                                                                                   | 121                                                                                   | 22120.0328 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Accessori

|                                                                                   | Dimensioni<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Dimensione chiave<br>[mm] | <br>[g] | Codice     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox                                |                                      |                           |                                                                                            |            |
|  | M20 x 1,5                            | 30                        | 32,0                                                                                       | 22120.0520 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.