Otturatori · con dado esagonale
22120.0406

Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Corpo
- Acciaio inox 1.4305

Puntale
- Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello
- Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Maggiori informazioni

Note

Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

Disegno



fig. 1 fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni								SW	Spinta[1]					Codice
d_1 -0,02 -0,05	d_2	d_3	l_1 ~	l_2 min.	l_3	l_4	l_6 min.		F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Con pomello – Fig. 1, acciaio inox														
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	20	6	17	14	6,5	19	-30	80	29	22120.0406

[1] Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_2 [mm]	Dimensione chiave [mm]	[g]	Codice
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.