

## Otturatori compatti • con dado esagonale

22110.0215



### Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni. Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio inox 1.4305

#### Puntale

- Acciaio inox 1.4305, nichelato

#### Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco

### Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

### Maggiori informazioni


### Note

Pomello non smontabile.  
Il controdamo è da ordinarsi separatamente.

### Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

### Disegno



### Caratteristiche


| Dimensioni                                |                |                        |                |                |                |                | SW   | Spinta <sup>1)</sup> |                     |  |      |  | Codice     |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                            | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                | max. |                                                                                     |            |
| -0,02<br>-0,05                            |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                  |                     | [°C]                                                                                |      | [g]                                                                                 |            |
| Con manopola, nera – Fig. 1, acciaio inox |                |                        |                |                |                |                |      |                      |                     |                                                                                     |      |                                                                                     |            |
| 10                                        | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 58             | 26             | 8              | 17   | 9,5                  | 38                  | -30                                                                                 | 80   | 63                                                                                  | 22110.0215 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Accessori

|                                                                                  | Dimensioni<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Dimensione chiave<br>[mm] | <br>[g] | Codice     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox                               |                                      |                           |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                            | 24                        | 15,0                                                                                       | 22120.0518 |

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.