

Otturatori • senza dado esagonale, acciaio inox
22120.0476



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Puntale**
- Acciaio inox 1.4305, nichelato
- Pomello**
- Acciaio inox 1.4305

Assemblaggio

Sono disponibili gli appositi attrezzi di montaggio.

Maggiori informazioni


Note

Pomello non smontabile.
Il contro dado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Anelli distanziali, per otturatori

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						Spinta ¹⁾				Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	max.		
-0,02			~	min.		~	~			
-0,05										
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
acciaio inox										
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₂ [mm]	Dimensione chiave [mm]	 [g]	Codice
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
Attrezzo di montaggio, Acciaio				
	M12 x 1,5	–	14,0	22120.0956

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.