

## Otturatori compatti • con dado esagonale e con arresto

22110.0236



### Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni. Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio inox 1.4305

#### Puntale

- Acciaio inox 1.4305, nichelato

#### Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco

### Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

### Funzionamento

Tirando il pomello e ruotandolo di 90° possono essere bloccati in posizione retratta (il puntale non sporge).

### Maggiori informazioni


### Note

Pomello non smontabile.  
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

### Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

### Disegno



## Caratteristiche


| Dimensioni                       |                |                        |                |                |                |                | SW   | Spinta <sup>1)</sup> |                     | min. max. |    |     | Codice     |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------------|---------------------|-----------|----|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ |           |    |     |            |
| -0,02<br>-0,05                   |                |                        |                |                |                |                | [mm] | [N]                  |                     | [°C]      |    | [g] |            |
| Con manopola, nera, acciaio inox |                |                        |                |                |                |                |      |                      |                     |           |    |     |            |
| 12                               | M20 x 1,5      | 15                     | 33             | 67             | 33             | 10             | 22   | 11,5                 | 40                  | -30       | 80 | 125 | 22110.0236 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Accessori

|                                                                                   | Dimensioni<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Dimensione chiave<br>[mm] |      | Codice     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------------|
| Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox                                |                                      |                           |      |            |
|  | M20 x 1,5                            | 30                        | 32,0 | 22120.0520 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.