

Posizionatori laterali • lisci, senza guarnizione

22150.0027



Descrizione prodotto

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Materiale

- Corpo**
- Alluminio Al
- Molla**
- Acciaio, zincato mediante zincatura
- Puntale**
- Acciaio bonificato, zincato

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
 $l_0 = z/2 + w + x$,
 l_0 = interasse,
 y = altezza pezzo,
 w = lunghezza pezzo,
 x = misura di coordinate,
 s = corsa,
 z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x :
 y maggiore o uguale di $l_2 - d_2/2$: $x = d_2/2 - s$
oppure
 y minore di $l_2 - d_2/2$: $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$

Caratteristiche


Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Eccentrici, per posizionatori laterali lisci

Disegno



Caratteristiche


Dimensioni		Spinta F max. ¹⁾ ~ [N]	Dimensioni		Corsa s [mm]	Foro di ricezione D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	Codice
d ₁	d ₂		l ₁ -1	l ₂ ±0,5					
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]					
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla									
10	6	100	11	10,7	2	10	250	3,9	22150.0027

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₁ [mm]	 [g]	Codice
Attrezzo di montaggio			
	10	49	22150.0831

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.