

## Seitendruckstücke • glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde

### 22150.1022



#### Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

#### Werkstoff

##### Hülse

- Aluminium Al

##### Gewindescheibe

- Stahl, brüniert

##### Feder

- Stahl, galvanisch verzinkt

#### Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = Achsabstand,

$y$  = Werkstückhöhe,

$w$  = Werkstücklänge,

$x$  = Koordinatenmaß,

$z$  = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß  $x$  für Werkstücke:

$$x = d_2/2 - s$$

Montage durch Einpressen.

#### Kennzeichnung

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

#### Weiterführende Informationen


#### Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

#### Weitere Produkte

- Exzenter, für Seitendruckstücke, glatt

#### Maßzeichnung



#### Bestellinformationen

| Abmessungen       |                | Federkraft<br>F<br>max. <sup>1)</sup><br>[N] | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>-1 | Abmessungen    |                |                | Hub<br>s<br>[mm] | Aufnahme-<br>bohrung<br>D<br>H8<br>[mm] | max.<br>[°C] | [g] | Art.-Nr.   |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>    | d <sub>2</sub> |                                              |                |                      | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                  |                                         |              |     |            |
| [mm]              | [mm]           |                                              |                |                      | [mm]           |                |                |                  |                                         |              |     |            |
| starke Federkraft |                |                                              |                |                      |                |                |                |                  |                                         |              |     |            |
| 10                | M4             | 100                                          | 6,3            | 11                   | 2,5            | 4,5            | 1,2            | 1,6              | 10                                      | 250          | 2,3 | 22150.1022 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montagewerkzeug                                                                   |                                       |                                                                                            |            |
|  | 10                                    | 49                                                                                         | 22150.0831 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.