Seitendruckstücke • mit Gewinde, ohne Abdichtung

22150.0383

Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Hülse
- Stahl, galvanisch verzinkt

Feder
- Rostfreier Stahl

Stift
- Thermoplast POM, weiß

Montage

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l_2 - d_2/2,
dann x = d_2/2 - s
oder
y kleiner als l_2 - d_2/2,
dann x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					Hub	SW			Art.-Nr.
d_1	l_1 -2	Federkraft F max. [1] ~	d_2	l_2	s		max.		
[mm]		[N]	[mm]		[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Stift: Thermoplast/leichte Federkraft									
M12	**26,5**	**20**	5	6,4	1,6	10	80	6,5	22150.0383

[1] statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d_1 [mm]	[g]	Art.-Nr.
Montagewerkzeug			
	M12	76	22150.0820

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.