

## Kugelsperrbolzen • selbstsichernd, mit Standardgriff

---

22380.0024



### Produktbeschreibung

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz. Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

### Werkstoff

#### Bolzenteil

- Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

### Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.


### Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

### Weitere Produkte

- Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan
- Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
- Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
- Halteseile
- Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

Maßzeichnung



**\*\*** Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Kennzeichnung.


Bestellinformationen

| Abmessungen      |       |       |       |                  |       | Aufnahme-<br>bohrung<br>H11 | max. |    | Scherfestig-<br>keit zwei-<br>schnittig <sup>1)</sup><br>min. | Art.-Nr.   |
|------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-----------------------------|------|----|---------------------------------------------------------------|------------|
| $d_1$            | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $l_2$<br>$\pm 1$ | $l_3$ |                             |      |    |                                                               |            |
| -0,04<br>-0,08   | +0,6  |       |       |                  |       |                             |      |    |                                                               |            |
| [mm]             |       |       |       |                  |       |                             |      |    |                                                               |            |
| Rostfreier Stahl |       |       |       |                  |       |                             |      |    |                                                               |            |
| 6                | 20    | 7     | 10    | 7                | 26,2  | 6                           | 250  | 13 | 35                                                            | 22380.0024 |

<sup>1)</sup> Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.