

Rondelle sferiche / Rosette coniche • DIN 6319

23050.0022



Descrizione prodotto

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

Materiale

Rondella sferica

- Acciaio bonificato, temprato, fosfatato al manganese

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Rondelle sferiche / Rosette coniche, come DIN 6319, acciaio inox
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

Disegno




fig. 1




fig. 2





fig. 3



Caratteristiche

Dimensioni						Per viti d ₆		Carico solo statico max.	Coppia per collegamenti a vite ¹⁾ max.		Codice ²⁾
d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₄	r ₁						
H13				Con rosetta conica forma D							
[mm]						[mm]		[kN]	[Nm]	[g]	
Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1											
23	40	2.5	7.6	13.5	29.5	22	M22	146	542	35	23050.0022

¹⁾ Valore della coppia calcolata su viti con filettatura standard, considerare gli eventuali precarichi. Coefficiente di attrito μ_{total} 0,14.

²⁾ Dimensioni non previste dalla norma DIN.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.